



47436084

Розетка з з/к, 16A/250В, алюміній, Q.x

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 250 V

Електричний струм

Номинальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Алюміній

Код RAL 9006

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Термопластик

Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленням захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Сумісний із

Q.x