



11378982

Enjol. p. variateur a. Enjol. rotatif / potentiomètre rotatif, S.1, blanc bril.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Matières

Couleur Blanc

Code RAL 9001

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 56 mm

Largeur 56 mm

Profondeur 20 mm

Diamètre de l'axe 4 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Impression Enjoliveur sans inscription

Mode d'installation Pour fixation par vis

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui