




WXP0134

Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, titanij

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	4

Materijali

Boja	Titanij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	149 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da