




WXP0122

Afdekpl gallery 2-v vert 57 mm titan

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal gangen	2
Aantal modules	4

Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	145 mm
Breedte	92 mm
Diepte	9,30 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal
-------------------------	-----------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja