



29517006



## Ledmodule RGB, berker K.1 antraciet

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
|-------------------|-------|

#### Vermogen

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Opgenomen vermogen in W | 2 W |
|-------------------------|-----|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Verlichting

|           |     |
|-----------|-----|
| Type lamp | Led |
|-----------|-----|

#### Materiaal

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kleur                   | Antraciet           |
| RAL-code                | 7021                |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                 |
| Materiaal               | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt              |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 70 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte  | 50 mm |

#### Aansluiting

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Teksten

|             |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlichting | Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via impulsdrukken oproepbaar<br>Kleurverloop op een willekeurige plek met de impulsdrukker vast te zetten |
| Tekst       | Inlegfolie met symbolene opdruk                                                                                                                                                                         |
| Opdruk      | Zonder opdruk                                                                                                                                                                                           |

#### Geschikt voor

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |