



47436049

Utičnica, ŠUKO, narandžasti natpis ZSV, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

##### Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvijetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

##### Tekst

Otisak Sa natpisom „ZSV”

Poklopac Poklopac centralne ploče

---

**Tekst**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Zaštita    | Bez poboljšane zaštite od kontakta |
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama             |

---

**Pogodno za**

Q.x

---

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|