



LNH0100M

Fusible à couteaux HPC NH000 gG AC500V 100A indicateur combiné patte métallique

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe

gG

Fusible

Taille de l'élément fusible

NH000

Caractéristique du fusible

gG

Tension

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Courant électrique

Courant assigné nominal

100 A

Conditions d'utilisation

Isolé

Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

120 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

7.50 W

Dimensions

Hauteur

58.50 mm

Largeur

21 mm

Profondeur

79 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui