



LNH0100M

Fusível de facas NH000 gG 100A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva	gG
-------	----

Fusível

Dimensão do fusível	NH000
---------------------	-------

Características do fusível	gG
----------------------------	----

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	AC/DC
-------------------------------	-------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	100 A
------------------	-------

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
---	--------

Potência

Potência total dissipada em IN	7,50 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	58,50 mm
--------	----------

Largura	21 mm
---------	-------

Profundidade	79 mm
--------------	-------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----