



HCA126H

**Schakelaar met vrije afschakeling x160 4P 125A**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	125 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	2 kA

**Architectuur**

Aantal polen	4
Bedieningselement	Knevel

**Aansluiting**

Doorsnede stijve geleider	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Doorsnede soepele geleider	4 - 70 mm <sup>2</sup>

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Functies**

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja