



HCA126H

Lastbrytare 4-Polig, 125A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	125 A
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	2 kA

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Vippa

Anslutning

Area solid ledare	4 - 95 mm ²
Area flexibel ledare	4 - 70 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	690 V
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	8000 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktioner

Utlösningseenhet	Lastfrånskiljare
------------------	------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja