



HCA126H

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
Номінальний струм короткочасної витримки I _{cs} згідно з IEC 60947	2 kA

Архітектура

Кількість полюсів	4
Елемент керування/функціонування	Перемикач

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	4 - 95 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	4 - 70 mm ²

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U _i	690 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Функції

Розчіплювач	Вимикач
-------------	---------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так