



FN6020MDW

**Modulaire deur met DIN-rail, quadro evo 600x200mm**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

Hoogte	200 mm
Breedte	600 mm
Diepte	40 mm

**Deksel, deur**

Deuris transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1

**Materiaal**

RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

**Architectuur**

Positie kastdeur	Rechts
------------------	--------

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Beschermingsgraad IP	IP43
Type slot	3-zijdig 7 mm

**Uitrusting**

Aantal rijen	0
--------------	---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja