



FN6020MDW

Modulaire deur met DIN-rail, quadro evo 600x200mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	200 mm
Breedte	600 mm
Diepte	40 mm

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Architectuur

Positie kastdeur	Rechts
------------------	--------

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Beschermingsgraad IP	IP43
Type slot	3-zijdig 7 mm

Uitrusting

Aantal rijen	0
--------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja