



FN6020MDW

Puerta parcial modular perfil DIN , sistema quadro evo, 700x200 mm

Características técnicas

Dimensiones

|             |        |
|-------------|--------|
| Altura      | 200 mm |
| Anchura     | 600 mm |
| Profundidad | 40 mm  |

Tapa, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
| Número de puertas de armario       | 1  |
| Número de bloqueos                 | 1  |

Materiales

|             |             |
|-------------|-------------|
| Código RAL  | 9010        |
| Colour      | Blanco puro |
| Material    | Acero       |
| Tratamiento | Lacado      |

Arquitectura

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Posición de la puerta del armario | Derecha |
|-----------------------------------|---------|

Seguridad

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento I |
| Clase de protección de entrada (IP) | IP43                   |
| Tipo de cerradura                   | triangular de 7 mm     |

Equipo

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 0 |
|-----------------|---|

Sostenibilidad

|               |    |
|---------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |