



FN6020MDW

Porta modular DIN 1x24M a.200 I.600

Características técnicas

Dimensões

Altura	200 mm
Largura	600 mm
Profundidade	40 mm

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1

Materiais

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Material	Aço
Tratamento	Envernizado

Arquitetura

Portas	Abertura para a direita
--------	-------------------------

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento I
Índice de proteção IP	IP43
Recebe fechadura	3 lados 7 mm

Equipamento

Número de filas	0
-----------------	---

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim