



389303

Interrupteur bipolaire rotatif et enjoliveur et manette, Serie 1930, blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Tension

Tension nominale

250 V

Matière

Couleur

Alba

Matériau

Métal

Plastique

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur

Elément de base

Connectivité

Type de montage

Fixation par griffe

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

0

Dimensions

Dimensions

71 x 71 mm

Profondeur de montage

32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

35 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Architecture

Type d'organe de commande

Poignée rotative courte

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Textes

Mode d'installation

Avec griffes d'écartement

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Éclairage

Sans lampe néon

Type de commutation

2 -pôles Arrêt

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui