



387603

Interrupteur va et vient et enjoleur et manette, Serie 1930, blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Matière

Couleur Alba

Matériau Métal
Plastique

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Dimensions

Dimensions 71 x 71 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Architecture

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans lampe néon

Type de commutation Arrêt/Inversion

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui