



HIB463M

Conmutador motorizado 4x2500A

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna 380 - 415 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 2500 A

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1 1645000 W

Arquitectura

Número de polos 4

Tipo de construcción del dispositivo Fijo

Compatibilidad

Adecuado para perfil DIN No

Adecuado para cuadro de distribución Sí

Instalación, montaje

Montaje en Placa de fijación