



47403524

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Materiál

Barva Žlutá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

##### Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 63,10 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

##### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

##### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

##### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

##### Příslušenství

Popisové pole Ne

##### Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

##### Kapacita

Počet modulů 1

##### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

##### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

##### Identifikace

S potiskem Ne

---

**Texty**

Kryt	Kompletní pouzdro
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Svorka	S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano