



383803

Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Tension

Tension nominale

250 V

Architecture

Type d'organe de commande

Poignée rotative courte

Nombre de pôles

2

Matière

Couleur

Alba

Matériau

Métal

Plastique

Traitement

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

71 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

42 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

35 mm

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

0

Type de bouton poussoir

Poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

Textes

Impression

Sans inscription

Type de commutation

Avec position 0

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Adapté à

Berker Serie 1930 / Verre

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui