




383803

Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Architecture

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Alba

Matériau Métal
Plastique

Traitement Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 42 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Impression Sans inscription

Type de commutation Avec position 0

Type de raccordement Avec bornes à vis

Adapté à

Serie 1930 / Serie Glas