



WXF100

### Prise de courant gallery 2P+T

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

#### Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	35,65 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

#### Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	No

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	No
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP21

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No

#### Textes

Impression	Sans inscription
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

#### Adapté à

Hager ga	
----------	--

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui