



WXF100

### gallery 2M Tomada FR 2P+T

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

##### Tensão

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Sem tratamento

#### Dimensões

Altura	45 mm
Largura	45 mm
Profundidade	35,65 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

#### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Norma francesa NF
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

#### índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

#### Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

#### Textos

Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada

#### Adequado para

Hager gallery	
---------------	--

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim