



SL200553D1

**SL, buitenhoek voor goot 55 mm hoog, alulook**

**Technische karakteristieken**

**Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

**Instellingen**

|            |          |
|------------|----------|
| Hoekbereik | 83 - 135 |
|------------|----------|

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 20 mm |

**Materiaal**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Kleur     | Aluminium                             |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP40 |
| Slagvastheid IK      | IK07 |

**Geschikt voor**

|                    |
|--------------------|
| SL standaard 20x55 |
|--------------------|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |