




SL200553D2

Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, Dekor bukva

#### Tehničke karakteristike

##### Pribor

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

##### Postavke

|              |          |
|--------------|----------|
| Ugaoni domet | 83 - 135 |
|--------------|----------|

##### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 55 mm |
| Širina | 20 mm |

##### Materijali

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Materijal | Akrilonitril butadien stiren (ABS) |
| Boja      | Bukva                              |

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP40 |
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |

#### Ilustracije / crteži

