




20347106

Golvtermostat med NO kontakt, centrump1. OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	10 A
Omkopplingsström	10 A

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
Märkspänning	230 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Inställningar

Börvärde komforttemperatur	10 - 50 °C
----------------------------	------------

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	60 mm

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad	1 K
Typ av termostat	Golvvärmesreglering
Typ av sensor	Bimetall

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
----------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass	I (1%)
--------------------------	--------

Text

Utförande	Utan klor
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
värmecirkulation	Med returvärme
Präglad	Med tryck/prägling
Skarv	Med separat anslutning för nattsänkning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja