



20347106

Регулятор температури для підлоги, з датчиком, 250В, антрацит, К.1

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Електричний струм

Номінальний струм 10 А

Максимальний комутаційний струм 10 А

Напруга

Номінальна напруга 230 - 230 V

Електроживлення

Напруга живлення 230 В AC

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту 10 - 50 °C

Матеріали

Colour Антрацит

Код RAL 7021

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал
Пластик

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 54,5 mm

Екран

З дисплеєм Ні

Обладнання

Перемикання різниці температур 1 К

Тип термостату Регулятор теплої підлоги

Тип датчика Датчик теплої підлоги

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Під'єднання

Тип контактів 1NO

Сумісність

Тип керування HVAC Опалення

Умови використання

Клас енергоефективності I (1%)

Тексти

Режим встановлення Без розпірних лап

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Теплова рециркуляція З тепловою віддачею

Відбиток З написом

Вузол з окремим підключенням для нічного зниження

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так