



20347103

Termostato de suelo radiante, K.5, aluminio

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
| Corriente de conmutación | 10 A |

Tensión

| | |
|------------------|-------------|
| Tensión nominal | 230 - 230 V |
| Tensión asignada | 230 V |

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Configuración

| | |
|---------------------------------|------------|
| Temperatura de consigna confort | 10 - 50 °C |
|---------------------------------|------------|

Materiales

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Colour | Aluminio |
| Código RAL | 9006 |
| Acabado de la superficie | Mate |
| Material | Metal Plástico |
| Tratamiento | Lacado |

Dimensiones

| | |
|-------------|-------|
| Altura | 71 mm |
| Anchura | 71 mm |
| Profundidad | 60 mm |

Pantalla

| | |
|------------------|----|
| Con visualizador | No |
|------------------|----|

Equipo

| | |
|--|-----------------------------|
| Diferencia de temperatura de conmutación | 1 K |
| Tipo de termostato | Regulador de suelo radiante |
| Tipo de sonda | Bimetálico |

Conexión

| | |
|-------------------|-----|
| Tipo de contactos | 1NO |
|-------------------|-----|

Seguridad

| | |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Condiciones de uso

| | |
|--------------------------------|--------|
| Clase de eficiencia energética | I (1%) |
|--------------------------------|--------|

Texto

| | |
|----------------------|--|
| Tipo de montaje | Sin garras de expansión |
| Tipo de conexión | Con bornes de conexión rápida |
| Recuperación térmica | Con recuperación térmica |
| Inscripción | Con inscripción |
| Unión | Con conexión aparte para modo reducción nocturna |