



20347103

## Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, K.5, aluminij

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Nazivna struja              | 10 A |
| Struja uklapanja/isklapanja | 10 A |

#### Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 230 - 230 V |
| Nazivni napon | 230 V       |

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Postavke

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Zadana vrijednost komfor moda | 10 - 50 °C |
|-------------------------------|------------|

#### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Aluminij          |
| RAL kod         | 9006              |
| Obrada površine | Mat               |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |
| Obrada          | Lakirano          |

#### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 71 mm |
| Širina | 71 mm |
| Dubina | 60 mm |

#### Ekran

|            |    |
|------------|----|
| Sa ekranom | Ne |
|------------|----|

#### Oprema

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja | 1 (unece.unit.KEL)        |
| Vrsta termostata                          | Regulator podnog grijanja |
| Vrsta sonde                               | Bimetalno                 |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Veza

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Vrsta kontakata | 1NO |
|-----------------|-----|

#### Uvjeti korištenja

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Klasa energetske učinkovitosti | I (1%) |
|--------------------------------|--------|

#### Tekst

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Način instalacije      | Bez krala                                  |
| Vrsta veze             | Sa ubodnim stezaljkama                     |
| Termalna recirkulacija | Sa termičkim povratom                      |
| Otisak                 | Sa otiskom                                 |
| Spajanje/čvorište      | Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje |