



20347103

Регулятор температури для підлоги, з датчиком, 250В, алюмінієвий лак, K.5

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	10 A
Комутаційний струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
Номінальна напруга	230 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту	10 - 50 °C
---------------------------------------	------------

Матеріали

Код RAL	9006
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	60 mm

Обладнання

Перемикання різниці температур	1 K
--------------------------------	-----

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Клас енергоефективності	I (1%)
-------------------------	--------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----