



20347104

**Termost. cont. NA + mostrina x risc. a pavim. Serie K.5 acciaio inox opac vern.**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
Corrente di commutazione	10 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	230 - 230 V
Tensione nominale	230 V

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Impostazioni**

Setpoint temperatura di confort	10 - 50 °C
---------------------------------	------------

**Materiali**

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica Acciaio inox
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	60 mm

**Schermo**

Con display	No
-------------	----

**Equipaggiamento**

Commutazione della differenza di temperatura	1 K
Tipo di termostato	Regolatore riscaldamento a pavimento
Tipo di sonda	Bimetallio

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Connessione**

Tipo di contatto	1NO
------------------	-----

**Condizioni d'uso**

Classe di efficienza energetica	I (1%)
---------------------------------	--------

**Testo**

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Ricircolo termico	Con ritorno termico
Stampa	Con stampa
Derivazione	Con collegamento separato per abbassamento notturno

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si