



20347104

Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, K.5, nehrđajući čelik, lakirano

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	10 A
Struja uklapanja/isklapanja	10 A

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
Nazivni napon	230 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda	10 - 50 °C
-------------------------------	------------

Materijali

Boja	Nehrđajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika Nehrđajući čelik
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	60 mm

Ekran

Sa ekranom	Ne
------------	----

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja	1 (unece.unit.KEL)
Vrsta termostata	Regulator podnog grijanja
Vrsta sonde	Bimetalno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Veza

Vrsta kontakata	1NO
-----------------	-----

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti	I (1%)
--------------------------------	--------

Tekst

Način instalacije	Bez krala
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Termalna recirkulacija	Sa termičkim povratom
Otisak	Sa otiskom
Spajanje/čvorište	Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da