



20347104

Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, nerezová ocel, lak.

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Max. spínací proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 230 - 230 V

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 230 V AC

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 10 - 50 °C

Materiál

Barva Nerezová ocel

Kód RAL 9022

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 54,5 mm

Obrazovka

S displejem Ne

Vybavení

Rozdíl spínací teploty 1 K

Typ termostatu Regulátor podlahového topení

Typ senzoru Sonda podlahového vytápění

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Připojení

Typ kontaktu 1S

Přenos

Typ řízení HVAC Vytápění

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti I (1%)

Texty

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Tepelná recirkulace S tepelnou zpětnou vazbou

Potisk S potiskem

Spojka Se samostatným připojením pro noční pokles teploty

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano