



12031606

Накладка для анетеної розетки 2/3 отвори, антрацит В.х

Технічні характеристики

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	коаксіальний
Число з'єднань	2 3

Матеріали

Colour	Антрацит
Код RAL	7021
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	55 mm
Ширина	55 mm
Глибина	9 mm

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Тексти

Маркування	Без поля маркування
Вихідний отвір	3 прямим виходом

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так