



SL200803D2

**Vnější roh nastavitelný SL20080 dekor buk**

**Technické vlastnosti**

**Příslušenství**

Typ příslušenství Tvarový díl

**Nastavení**

Úhlový rozsah 83 - 135

**Rozměry**

Výška 80 mm

Šířka 20 mm

**Materiál**

Materiál Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)

Barva Buk

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP40

Mechanická odolnost IK IK07

**Vhodné pro**

SL Standard 20x80

**Udržitelnost**

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano

**Ilustrace a výkresy**

