



20347109

**Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

**Stroom / temperatuur**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nominale stroom    | 10 A |
| Max. schakelstroom | 10 A |

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

**Voeding**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Voedingsspanning | 230 VAC |
|------------------|---------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Instellingen**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Instelling comfort temperatuur | 10 - 50 °C |
|--------------------------------|------------|

**Materiaal**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kleur                   | Polarwit            |
| RAL-code                | 9010                |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend            |
| Materiaal               | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld         |

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 71 mm   |
| Breedte | 71 mm   |
| Diepte  | 54,5 mm |

**Scherf**

|             |     |
|-------------|-----|
| Met display | Nee |
|-------------|-----|

**Samenstelling**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Schakeltemperatuurverschil | 1 K                              |
| Type thermostaat           | Thermostaat voor vloerverwarming |
| Type sensor                | Vloerverwarmingssonde            |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

**Aansluiting**

|               |        |
|---------------|--------|
| Soort contact | 1 maak |
|---------------|--------|

**Compatibiliteit**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Type HVAC-regeling | Verwarming |
|--------------------|------------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energiezuinigheidsklasse | I (1%) |
|--------------------------|--------|

**Teksten**

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Montagewijze                  | Zonder spreidklemmen                        |
| Aansluitwijze                 | Met steekklemmen                            |
| Met thermische terugkoppeling | Met thermische terugkoppeling               |
| Opdruk                        | Met opdruk                                  |
| Aftakpunt                     | Met individuele aansluiting voor nachtstand |

Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |