



SL200554D4

Unutrašnji ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, Dekor trešnja

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	83 - 135
--------------	----------

Dimenzije

Visina	55 mm
Širina	20 mm

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Boja	Trešnja

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Otpornost na udarce IK	IK07

Pogodno za

SL standardni 20x55	
---------------------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da