



SL200554D4

Unutrašnji ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, Dekor trešnja

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet 83 - 135

Dimenzije

Visina 55 mm

Širina 20 mm

Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Boja Trešnja

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Otpornost na udarce IK IK07

Pogodno za

SL standardni 20x55

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

