




383803



Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de contact momentané	10 A

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	2

Matières

Matière	Métal PVC
Transparent	No

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Bouton poussoir de groupe
Contact d'acquiescement	No

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Impression	Sans inscription
Type de commutation	Avec position 0
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Adapté à

SerR.Classic / Berker Serie 1930 / Verre
--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----