




383803

1930/Glas/R.c - botão rot. duplo, 2 entr

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de giro curto
Número de polos	2

Materiais

Material	Metal Plástico
Transparente	Não

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	42 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	0
Tipo de botão de pressão	Botão de pressão de grupo
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de comutação	Com posição neutra
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

Berker serie 1930/Glas / Berker serie R.classic

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----