



383803



## Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10Α

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Κοντή περιστροφική λαβή
Αριθμός πόλων	2

#### Υλικά

Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Διάφανο	Όχι

#### Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	42 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	0
Τύπος μπουτόν	Πλήκτρο ομαδικής
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Λειτουργία διακόπτη	Με θέση ουδετέρου
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

#### Κατάλληλο για

Serie R.classic / Σειρές 1930 / Serie Glas

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----