




383803



Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10A, serie 1930, klor, ej för 16800x

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Kort vridhandtag
Antal poler	2

Material

Material	Metall Plast
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
Antal tryckknappar	Grupptryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Brytare läge	Med neutralläge
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Lämplig för

A.1 / A.8 / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----