



383803



Кнопка поворотна 2-полюсна 10A/250В 1930/Glas/R.classic

Технічні характеристики

Електричний струм

| | |
|--------------------|------|
| Комутаційний струм | 10 A |
| Миттєвий струм | 10 A |

Напруга

| | |
|--------------------|-------|
| Номінальна напруга | 250 V |
|--------------------|-------|

Архітектура

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Елемент керування/функціонування | Коротка поворотна ручка |
| Кількість полюсів | 2 |

Матеріали

| | |
|----------|------------------|
| Матеріал | Метал Пластик |
| Прозорий | Ні |

Розміри

| | |
|---|-------|
| Висота | 71 mm |
| Ширина | 71 mm |
| Глибина | 42 mm |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 35 mm |

Установлення, монтаж

| | |
|-----------|---------------------|
| Монтаж на | Внутрішня установка |
|-----------|---------------------|

Елементи керування та індикатори

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Кількість кнопок | 0 |
| Тип кнопки | Групова кнопка |
| З контактом зворотного зв'язку | Ні |

Підключення

| | |
|---------------|-----------------|
| Тип з'єднання | Гвинтова клемма |
|---------------|-----------------|

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK | IK07 |

Аксесуари

| | |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

Тексти

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Відбиток | Без надруку |
| Тип перемикачання | З нейтральним положенням |
| Тип з'єднання | З гвинтовими клеммами |

Сумісний із

Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|