



SL200803D1

Vanjski ugao, podesiv, SL 20080, Dekor aluminij

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	83 - 135
--------------	----------

Dimenzije

Visina	80 mm
Širina	20 mm

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Boja	Aluminij

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Otpornost na udarce IK	IK07

Pogodno za

SL standardni 20x80

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da