



UC766PDH

Porte partielle ACB HW 2000 A, quadro evo, 600x600 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 600 mm |
| Largeur | 700 mm |
| Profondeur | 365 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes | 1 |

Matière

| | |
|------------|---------------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Matériau | Acier |
| Traitement | Thermolaquage |

Architecture

| | |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Classe de protection | Classe I |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Type de verrouillage | Serrure à triangle male 7 mm |

Équipement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre de rangées | 0 |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |