



945172507

**Conector 12V Integro gris**

**Características técnicas**

**Tensión**

|                  |      |
|------------------|------|
| Tensión asignada | 12 V |
|------------------|------|

**Corriente eléctrica**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 16 A |
|----------------------------|------|

**Materiales**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Colour                   | Gris            |
| Código RAL               | 7038            |
| Acabado de la superficie | Brillante       |
| Material                 | Termoplástico   |
| Tratamiento              | Sin tratamiento |

**Dimensiones**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Altura                  | 55,50 mm |
| Profundidad             | 39,50 mm |
| Profundidad del montaje | 30 mm    |

**Conexión**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tipo de conector/toma de corriente | Lengüeta de anillo |
|------------------------------------|--------------------|

**Conectividad**

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo de conexión | Borne de tornillo                                |
| Tipo de montaje  | Instalación de empotrar<br>Montaje con tornillos |

**Equipo**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Mecanismo central girado | No |
| Con tapa abatible        | No |
| Con lámpara de señal     | No |
| Con cierre               | No |

**Accesorios**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tiene espacio de etiquetado | No |
|-----------------------------|----|

**Capacidad**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

**Seguridad**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Con protección de contacto mejorada | No   |
| Resistencia al impacto IK           | IK05 |
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |

**Funciones**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Con iluminación orientable | No |
| Con iluminación funcional  | No |

**Identificación**

|               |    |
|---------------|----|
| Con impresión | No |
|---------------|----|

**Texto**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Tapa             | Placa central                         |
| Protección       | Sin protección adicional de contactos |
| Tipo de conexión | Con conexión para enchufe plano       |

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Sin halógenos  | Sí |
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |