



945172507

Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, šedá, lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 12 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7038

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 55,50 mm

Hloubka 39,50 mm

Vestavěná hloubka 30 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky S očkem

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Vestavná instalace

Upevnění šrouby

Vybavení

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení S připojením plochým konektorem

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano