



HXA001H

Bobine à émission 24 V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Caractéristiques techniques

Puissance

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Consommation à l'appel | 0,72 VA |
|------------------------|---------|

Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP4X |
|---------------------------|------|

Tension

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tension circuit de commande en CA | 0 - 0 V   |
| Tension circuit de commande en CC | 24 - 24 V |
| Tension assignée d'emploi Ue      | 0 - 0 V   |
| Tension assignée d'emploi en DC   | 24 - 24 V |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|