



HXA001H

Bob. p/emissão 24V DC x160/P630

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada	0,72 VA
-------------------	---------

Segurança

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Tensão

Tensão de comando AC	0 - 0 V
----------------------	---------

Tensão de comando DC	24 - 24 V
----------------------	-----------

Tensão nominal de funcionamento Ue	0 - 0 V
------------------------------------	---------

Tensão nominal de funcionamento em DC	24 - 24 V
---------------------------------------	-----------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----