



LFF601157030

**Angle plat LF/LFF60110 gris**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 60 mm  |
| Largeur | 110 mm |

**Accessoires**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

**Réglages**

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

**Matière**

|            |   |
|------------|---|
| Matériau   | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)<br>Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Non traité  |
| Couleur    | Gris pierre   |
| Code RAL   | 7030  |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

**Normes**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Équipement**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|